

Garant**Keičiama tekimo plokštelė CNMG 120404, glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250058 HB7010-2
GTIN	4069515015585
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 500 m/min
Rūšis	HB7010-2
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Duomenų lapai

Drožlialaužis	SS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui