

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VC.T 160404, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261372 HB7035-2
GTIN	4069515022491
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Drožlialaužis	SS
Rūšis	HB7035-2

Duomenų lapai

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui