

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VNMG 160408, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251804 HB7010-2
GTIN	4069515018289
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Rūšis	HB7010-2
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,

Duomenų lapai

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 440 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnusias apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui