

**Garant**

**Keičiama tekimo plokštelė VNMG 160404, glotniajam apdirbimui**



**Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 251732 HB7010-2 |
| GTIN             | 4069515018104   |
| Produktų klasė   | 21G             |

**Techninis aprašymas**

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | VNMG 160404          |
| Rūšis                                         | HB7010-2             |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 170 - 500 m/min      |
| Drožlialaužis                                 | SS                   |
| Ašmenys                                       | HM                   |
| Kampo spindulys                               | 0,4 mm               |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas      |
| Pastūma f                                     | 0,1 - 0,4 mm/aps,    |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                    |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Glotnasis apdirbimas |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 4                    |

## Duomenų lapai

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Pjūvio gylis $a_p$ | 0,3 - 2 mm                        |
| Produkto rūšis     | keičiamosios plokštelės tekinimui |