

Garant

Keičiama tekimo plokštelė RC.X 1003, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260640 HB7020-2
GTIN	4069515020749
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Drožialaužis	SM
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Rūšis	HB7020-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 350 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	RC.X 1003
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Duomenų lapai

Pagrindinis naudojimas

P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui