

Garant
VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 14mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202285 14
GTIN	4045197931122
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

 Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	14 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,07 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	28 mm
Koto Ø D _s	14 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	18 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Koto forma	HB
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,1 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Sužeminto koto Ø D ₁	13,8 mm
Dantų skaičius Z	3

Bendras ilgis L	75 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	tinka