

Garant**Keičiama tekimo plokštelė CNMG 160608, pusiau glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250168 HB7010-2
GTIN	4069515016049
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Rūšis	HB7010-2
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 440 m/min
Drožlialaužis	SM

Duomenų lapai

Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui