

Garant**Keičiama tekimo plokštelė TNMG 160404, pusiau glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251542 HB7010-2
GTIN	4069515017961
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Rūšis	HB7010-2
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 4 mm
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 440 m/min

Duomenų lapai

Drožlialaužis	SM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui