

**LOCTITE****Sriegių sandarinimo priemonė, 50 ml, Gamintojo ID: 572**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	083321 572
GTIN	5010266572321
Produktų klasė	04L

## Aprašymas

### Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms, skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas **paviršių sąlytis** užtikrina **100% sandarumą**. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

### Paskirtis:

Lietai kietėjanti, jungtims, čiaupams ir ventiliams.

### Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

## Techninis aprašymas

kai sriegio dydis coliais	3 in
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
kai sriegio dydis M iki	M80

Darbinis kietumas pagal	72 h
minimalus atitrūkimo momentas	7 Nm
Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 572
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Kietumas tempiant pagal	12 min
Spalva	baltas
Dinaminis klampumas	14400 - 28600 mPas
tinka panaudojimo sričiai	Srieginis kalibras
tinka panaudojimo sričiai	Jungiamosios detalės
Užpildymo kiekis	50 ml
maksimalūs tarpo matmenys	0,1 mm
Cheminė bazė	Dimetakrilato esteris
tinka medžiagoms	Metalas
Forma	pastos konsistencijos
Užsiliepsnoj. temperat.	93 °C
Temperatūros ribos	-55 - 150 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Produkto pavadinimo požymis	50 ml
Produkto rūšis	Sandarinimo priemonė