

SICOMET[®]
omniFIT[®]**Paviršių sandarinimo priemonė, 50 ml, Gamintojo ID: FD10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

083337 FD10

GTIN

Produktų klasė

08G

Aprašymas**Modelis:**

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms,skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas **paviršių sąlytis** užtikrina **100% sandarumą**. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

Skysta sandarinimo medžiaga užpildo visus tarpus ir sukuria 100% kontaktą tarp paviršių. Jungtis užsandarinama visam laikui.

Paskirtis:

Paviršiams ir flanšinėms jungtims sandarinti, nelygumams išlyginti.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite paviršių universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas

FD10

Pavojingų medžiagų ženklavimas

GHS08 kenksmingas sveikatai

Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS05: ėsdinimo efektas
Darbinis kietumas pagal	6 h
Dinaminis klampumas	10000 - 15000 mPas
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Laikymo temperatūra	8 - 28 °C
tinka panaudojimo sričiai	Paviršių sandarinimas
tinka panaudojimo sričiai	Flanšo jungtis
Cheminė bazė	Dimetakrilatas
minimalus atitrūkimo momentas	22 Nm
Užpildymo kiekis	50 ml
tinka medžiagoms	Metalas
Temperatūros ribos	-60 - 150 °C
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Spalva	žalia
maksimalūs tarpo matmenys	0,3 mm
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Tankis	1,05 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	50 ml
Produkto rūšis	Sandarinimo priemonė