

**Keičiama frezavimo plokštelė X.LW...SR-D, greitaeigės frezos, KCMP30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

221921 09

GTIN

Produktų klasė

28E

Aprašymas**Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.**Techninis aprašymas**

Tipas	ST1400
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLW090408-SR-D
Programavimo spindulys, kai $a_{p\max}$	2,01 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamų plokštelių dydis	09
Rūšis	KCMP30
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,2 - 3 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	340 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	155 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		