

LOCTITE**Sriegių sandarinimo siūlas, 160 m, Gamintojo ID: 55**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083312 55
GTIN	4058093058244
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms, skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas **paviršių sąlytis** užtikrina **100% sandarumą**. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

Nekietėjantys sriegių sandarinimo siūlai, sandarumas iš karto, pagal DVGW / KTW, WRC leidimą.

Paskirtis:

Sriegių sandarinimo siūlas plastikams ir metalams šildymo ir sanitarinių mazgų srityje.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 55
kai sriegio dydis coliais	4 in
kai sriegio dydis M iki	M110

Temperatūros ribos	-55 - 130 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	59 mėnuo
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Metalas
Ilgis	160 m
Spalva	baltas
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Cheminė bazė	PA daugiasluoksnis siūlas
Savybė	nekietėja
Stiprumo klasė	mažo tvirtumo
Produkto pavadinimo požymis	160 m
Produkto rūšis	Sandarinimo juosta