



## VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	202307 20
GTIN	4045197931757
Produktų klasė	12X

### Aprašymas

#### Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

#### Pastaba:

**Naujas produktas vietoje Nr. 202240 / 202245.**

### Techninis aprašymas

Koto forma	HB
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Bendras ilgis L	104 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	38 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai

Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	170 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	100 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	55 m/min	K
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		