

Garant**Trumpas gręžimo patronas Forma AD, SK 40, Užspaudimo ribos: 0,5-13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301425 0,5-13
GTIN	4045197931771
Produktų klasė	31B

Aprašymas**Modelis:**

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai.

Su Balluff/RFID lusto anga. Maksimali radialinio mušimo paklaida $\leq 20 \mu\text{m}$.

Matinis nušlifluotas paviršius.

- **Plona konstrukcija.**
- **Kryptingas aušinimo skysčio nukreipimas ant įrankių su IK.**
- **Optimalus įrankio laikymo momentas.**

Tiekimo sudėtis:

Su **Torx® varžtų užveržimo raktu** su T formos rankena, **tvirtam sujungimui**.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,5 - 13 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	76 mm
Išorinis \varnothing D	43 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Konstrukcija	suplonintas
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 20 μm
maksimalus užveržimo momentas $M_{d \text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas