

**Garant****Trumpas gręžimo patronas Forma AD, SK 50, Užspaudimo ribos: 1-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301435 1-16
GTIN	4045197931801
Produktų klasė	31B

**Aprašymas****Modelis:**

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.

Su Balluff/RFID lusto anga. Maksimali radialinio mušimo paklaida  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Matinis nušlifluotas paviršius.

- **Plona konstrukcija.**
- **Kryptingas aušinimo skysčio nukreipimas ant įrankių su IK.**
- **Optimalus įrankio laikymo momentas.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su **Torx® varžtų užveržimo raktu** su T formos rankena, **tvirtam sujungimui**.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Išorinis Ø D	50 mm
Konstrukcija	suplonintas
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Laikiklis	SK 50

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 20 μm
maksimalus užveržimo momentas $M_{d\text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas