

**Garant**
**GARANT Diabolo VHM toroidinė freza R1 0,3, TiAlN, Ø DC × L1: 1,5X6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206158 1,5X6
GTIN	4045197935113
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**
**GARANT Diabolo:**

speciali geometrija, nauja danga ir kietlydinis **našiam grūdintojo plieno apdirbimui**.

Taip pat **tinka ir elektrolitinio vario apdirbimui**.

Dvigubai pagaląsti pjovimo dantys užtikrina tikslų grūdintojo plieno apdirbimą.

**Posvyrio kampas  $\alpha = 16^\circ$ .**

Tolerancija:

· **Pjovimo briaunos spindulys:  $R_1 = \pm 0,0025$  mm.**

· **Sužeminto koto  $\varnothing$ :  $D_1 = 0 / -0,01$  mm.**

**Pastaba:**

Jei įrankis su ilga darbine dalimi,  $a_p$  naudokite adapterį!

Vertės:

Šoninis apdirbimas:  $a_p = 0,1 \times D \times a_{p \text{ korr}}$

Kopijavimas:  $a_p = 0,05 \times D \times a_{p \text{ korr}}$

**Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį  $vf$ , naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apskukų skaičių!** Pvz.:  $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	1,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Dantų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos spindulys $R_1$	0,3 mm
Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	6 mm

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	1,5 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC	0,02 mm
Pataisinis faktorius $a_{p, \text{korr}}$	1
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	1,44 mm
Pastūma $f_z$ frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC	0,02 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Serija	Diabolo
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	0 / -0,005
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,05xD frezavimui kopijuojant
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,05xD frezavimui kopijuojant
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	raudoni
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	190 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <50 HRC	tinka	120 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	100 m/min	H

Plienas <60 HRC	tinka	72 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	55 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	50 m/min	H
Plienas <70 HRC	tinka	45 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
CuZn	tinka	140 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		