

HOLEX®
SCMT 09T304 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260792 HBX020
GTIN	4045197670625
Produktų klasė	22D

Aprašas

SCMT 09T304 Rinkinyje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 3,75 mm

Pastūma f : 0,08 - 0,36 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PM
Pastūma f	0,08 - 0,36 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 3,75 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HBX020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Tekinimo plokštelės laikiklis
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.