

**HOLEX®**
**SCMT 120408 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX020**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260796 HBX020
GTIN	4045197670663
Produktų klasė	22D

**Aprašas**

SCMT 120408 Rinkinyje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Pastūma  $f$ : 0,08 - 0,36 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Drožlialaužis	PM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,08 - 0,36 mm/aps,
Kietlydinys	HBX020
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Tekinimo plokštelės laikiklis
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.