

Garant**SCMT 09T308, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260763 HB7020
GTIN	4045197699756
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T308 HB7020 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7020

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui