



**Juodi / raudoni pusbačiai MADDOX black-red Compo Low ESD, S3S, Batų dydis EU: 41**



**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 092245 41     |
| GTIN             | 4030839368657 |
| Produktų klasė   | 09P           |

**Aprašymas**

**Modelis:**

Sportiška, moderni MADDOX apsauginė avalynė, Sneaker-Look modelio. **Visiškai be metalo** – su plastikine nosele ir tekstiline pradūrimui atsparia apsauga. Geras matomumas dėl šviesą atspindinčios medžiagos.

- **Viršutinė dalis iš hidrofobinio mikro pluošto ir tekstilės.**
- **Pralaidus orui tekstilinis pamušalas.**
- **Paminkštintas liežuvis.**
- **Įdedami vidpadžiai per visą plotą SPORTIVE ESD, juodi.**
- **TPU/PU Wellmaxx padas MAXXIMO, neslystantis.**
- **Padų vidus iš Infinergy® BASF su viso paviršiaus amortizacija.**
- **ESD modelis.**

**Standartas:**

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

**Techninis aprašymas**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Lytis                         | Vyriškas modelis |
| Kojų pirštų apsaugos medžiaga | Composite        |
| Nepraduriami                  | tekstilinis      |

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Serija                | MADDOX                                   |
| Norma                 | Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį |
| Apsaugos klasė        | S3S                                      |
| Savybė                | atsparus degalams                        |
| Savybė                | atsparus degalams                        |
| Batų dydis EU         | 41                                       |
| Spalva                | juoda/raudona                            |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD                                  |
| Pado savybės          | Rebound padas                            |
| Produkto rūšis        | Apsauginiai pusbačiai                    |