

Garant**TCMT 110204, Rūšis: CU7010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260952 CU7010
GTIN	4045197670724
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 110204 CU7010 Kietlydinys: CU7010

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 80 - 140 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm

Kietlydinys	CU7010
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	80 - 140 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui