

Garant**TC.T 16T304, Rūšis: HU7310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Produktų klasė	21G

Aprašymas

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	AM
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCGT 16T304

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui