

Garant
GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212802 20/3
GTIN	4045197938916
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	10,13 mm
Iškyšos ilgis L ₁	35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	38 mm
Nuožulos kampas α _{max}	2,26 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	0,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	32 mm

Koto Ø D _s h6	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	85 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2