

Garant
GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Bendras ilgis L_{viso}	95 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	10,43 mm
Apskritimio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
Nuožulos kampas α_{max}	3,29 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Apskritimio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	38 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm

Vidinis aušinimas	taip
Ø D ₃	13 mm
Iškyšos ilgis L ₁	39 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	16 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP

674252 10IP

Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2