

Garant

Sriegimo plokštelės vidinis profilis 60° į kairę, L1 = 16 mm, Ø Dmin / žingsnis: 3,2/0,7mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	270410 3,2/0,7
GTIN	4045197467546
Produktų klasė	211

Aprašymas
Paskirtis:

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

Sriegio tipas: MF

Sriegio tipas: MF

Tolerancijos klasė: DIN 13 6H

Koto Ø d: 4 mm

Atstumas tarp viršūnės ir centro L₃: 0,9 mm

Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y: 0,5 mm

Minimali pastūma h_{min}: 0,41 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	DIN 13 6H
Atstumas tarp viršūnės ir centro L ₃	0,9 mm
Mažiausias Ø D _{min}	3,2 mm
Koto Ø d	4 mm
Minimali pastūma h _{min}	0,41 mm
Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y	0,5 mm
Iškyšos ilgis L ₁	16 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₁ = 16 mm
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio tipas	M

Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	MF
Produkto rūšis	Sriegimo antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		