

Garant
Eco atpjovimo įrankio laikiklis, ilgas kotas, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273862 16/3
GTIN	4045197582089
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrežos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656–273670.

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	16 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	21 mm
Varžtas	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Galvutės ilgis L_1	37 mm
Bendras ilgis L	97,5 mm
Serija	Eco

Koto plotis p	16 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Fiksavimo varžtas Tipas 5	279815 5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600