

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Ø D ₃	12 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	32 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	10,13 mm
Bendras ilgis L _{viso}	180 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310
Iškyšos ilgis L ₁	100 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	0,3 mm
Nuožulos kampas α _{max}	2,26 laipsniai

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2