

**Garant****GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 30/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	2,23 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	100 mm
$\varnothing D_3$	18 mm

Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	15,43 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	16 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP

674252 10IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2