

**Garant****VC.T 110304, Rūšis: HB7310**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261454 HB7310
GTIN	4045197671660
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

### Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nuolat
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	AM
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui