

Garant
GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 28/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	28 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	54 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	13,43 mm
Bendras ilgis L_{viso}	36 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos kampas α_{max}	2,56 laipsniai
$\varnothing D_3$	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
$\varnothing D_1 h_6$	12,5 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tvirtinimo sriegis M	M12
Ø D ₂	21 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	44 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	1 mm
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2