

Garant
GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Nuožulos kampas α_{max}	3,29 laipsniai
$\varnothing D_1 h6$	12,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	38 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L_{viso}	36 mm
$\varnothing D_3$	13 mm

Tvirtinimo sriegis M	M12
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Vidinis aušinimas	taip
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP