

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
32/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212809 32/3
GTIN	4045197939173
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	62 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	17,43 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	52 mm
Bendras ilgis L _{viso}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Ø D ₃	20 mm

Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos kampas α_{\max}	1,97 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP