

Garant

GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 30/3mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	212809 30/3
GTIN	4045197939166
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	29 mm
Nuožulos kampas α _{max}	2,23 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	15,43 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ø D ₁ h6	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	1 mm
Bendras ilgis L _{viso}	47 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	58 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP