

**Garant****GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 30/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212808 30/3
GTIN	4045197939104
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

**Techninis aprašymas**

Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	2,23 laipsniai
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	30 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	200 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	58 mm
Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	120 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	15,43 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	16 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP

674252 10IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2