

**Garant**

**GARANT Power Q greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212812 50/5
GTIN	4045197939203
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	88 mm
$\varnothing D_3$	38 mm
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\text{max}}$	35,43 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	98 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,97 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Vidinis aušinimas	taip
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	16 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP