

Garant

**GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
35/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212809 35/3
GTIN	4045197939180
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	68 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	20,43 mm
Ø D ₂	29 mm
Bendras ilgis L _{viso}	47 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunos Ø D _c	35 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	23 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,68 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tvirtinimo sriegis M	M16
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2