

Garant
GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212808 35/3
GTIN	4045197939128
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L_{viso}	200 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,68 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	20,43 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
$\varnothing D_3$	23 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	58 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	35 mm
Vidinis aušinimas	taip

Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	68 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	16 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP