

**Garant****GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212808 40/4
GTIN	4045197939135
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

**Techninis aprašymas**

Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	25,43 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	1,35 laipsniai
Bendras ilgis $L_{viso}$	250 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	40 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	50 mm
Koto Ø $D_s$ h6	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Ø $D_3$	28 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{max}$	78 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{min}$	68 mm

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	16 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP