

Garant

GARANT Power Q greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	84 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	1,5 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,51 laipsniai
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP