

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212816 32/2
GTIN	4045197939319
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M16
Bendras ilgis L_{viso}	47 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
$\varnothing D_2$	29 mm
Nuožulos kampas α_{max}	3,71 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	12,34 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Vidinis aušinimas	taip
$\varnothing D_3$	16 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm

211750 5,0