

Garant

„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, Ø DC: 10mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268467 10
GTIN	4045197470133
Produktų klasė	21X

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.**

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

• **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.**

• **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

Medžiagoms, kurias apdirbant **formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.**

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 31
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,22 mm
Nominalus Ø D	10 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Koto ilgis L _s	42 mm
Naudingasis ilgis L ₁	22,5 mm
Ø d ₂	16 mm

Iškyšos ilgis L _A	28 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 31	269028 31
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500