

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, Ø DC: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268467 18
GTIN	4045197470164
Produktų klasė	21X

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.****Paskirtis:**

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

Medžiagoms, kurias apdirbant **formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.****Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 34
Koto Ø D _s	25 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Nominalus Ø D	18 mm
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,33 mm
Koto ilgis L _s	56 mm
Naudingasis ilgis L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Iškyšos ilgis L _A	53 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 34	269028 34
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500