

Garant
GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212816 40/3
GTIN	4045197939333
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP.**

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm
Ø D ₂	29 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	78 mm
Ø D ₃	24 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	64 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	2,25 laipsniai
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{\max}	20,34 mm
Bendras ilgis L_{viso}	60 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP