

Garant
GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 30/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\min}$	44 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	4,42 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
$\emptyset D_3$	14 mm
Iškyšos ilgis L_1	120 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L_{viso}	200 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	30 mm
Koto $\emptyset D_s$ h6	32 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	10,34 mm

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	58 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP