

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212816 35/2
GTIN	4045197939326
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	35 mm
Bendras ilgis L _{viso}	47 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	54 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	68 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos kampas α _{max}	2,99 laipsniai
Ø D ₃	19 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	15,34 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tvirtinimo sriegis M	M16
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP