

Garant
TCMT 110204, Rūšis: HB7140-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260952 HB7140-1
GTIN	4045197819291
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 110204 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui