

Garant**VBMT 110302, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261142 HB7140-1
GTIN	4045197819376
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 110302 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui