

**Garant**

**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215954 16/2   |
| GTIN             | 4045197939869 |
| Produktų klasė   | 210           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.<br>Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

**Techninis aprašymas**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>                  | 25 mm                  |
| Tinkamos keičiamos plokštelės                 | LO.U0904..             |
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>             | 16 mm                  |
| Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>          | 16 mm                  |
| maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub> | 8 mm                   |
| Bendras ilgis L <sub>viso</sub>               | 78 mm                  |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys           | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                    | 2                      |
| Serija  | Power Tang             |
| Koto tipas                                    | Weldon kotas           |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Reguliuojamas kampas $\kappa$ | 90 laipsniai                                    |
| frezų naudojimas              | Griovelių frezavimas                            |
| Pjovimo briaunų išdėstymas    | nevienodas                                      |
| Vidinis aušinimas             | taip  |
| Įrankių keitimas              | PowerCard                                       |
| Produkto rūšis                | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

## Priedai

|  |            |
|--|------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm           | 211750 1,2 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |