

Garant

GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos platus žingsnis, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215952 20/2
GTIN	4045197939838
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	160 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	8 mm
Serija	Power Tang
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai

frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP