

Garant
Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273758 20/2
GTIN	4045197584038
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656–273670.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	14 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Galvutės ilgis L_1	33,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	21,5 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Fiksavimo varžtas Tipas 6	279815 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600